

# KOKUYO

2026年5月8日発刊

STATIONERY CATALOG

6月号



## TRANSPARENT MECHANISM

### 魅せる機能美、透明文具


透明なボディーの向こうにのぞくのは、緻密に組まれた部品たちが奏でるメカニズムの美。

紙をとじる瞬間、刃がすれ違う瞬間、テープが歯車に導かれる瞬間、

ひとつの動き、ひとつの手応えが、心をくすぐります。

魅せる機能美、透明文具

PRODUCT



**Material**

透明な樹脂に色付けを施すことで、ガラスのような透明感のある仕上がりを実現。プラスチックでありながらも、上質な印象をもたらします。



**Accent**

可動パーツにアクセントカラーを添えることで、機能が目に見えて伝わり、使うたびにメカニズムの美しさをつい眺めてしまうような体験を生みだします。



**Color**

どこか懐かしさを感じる色合いに、さりげない遊び心をそっと添えた、ノスタルジーとモダンが調和した普遍的なカラーリング。

PACKAGE

グローバル展開とユーザーの利便性を考慮し、ギフト需要への対応と透明の魅力を最大限に引き出すデザインに仕上げました。

吊り下げ穴  
通常時は穴が閉じられた状態で高級感を演出し、陳列時にのみ穴が現れる仕様にしました。

素材  
強度とハリのある厚手の紙を使用することで、手に取った瞬間の上質感を提供します。



説明書き  
グローバル展開を想定した日英併記と、イラストによる直感的な説明構成を採用しました。

針なしステープラー〈ハリナックス〉(コンパクトアルファ・TM)

針のいらないステープラー


- 針を使わずに紙をとじる

針を使わずに5枚とじが可能。紙を廃棄する際、分別の必要がなく、針がほかのものに混入する心配もありません。
- 角でも横でもとじられる

1カ所とじタイプなので、角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印も付いています。
- 開閉式のとじ穴位置確認窓

確認窓が付いているため、とじ穴の位置を確認しながら用紙をとじることができます。

■とじ穴寸法



※画像使用品番は、SLN-MSH305TM-Wです。



SLN-MSH305TM-W



SLN-MSH305TM-D



SLN-MSH305TM-R



SLN-MSH305TM-G



●紙に2カ所切り込みを入れ、図のように折り込んで紙をとじます。

●パッケージ

針なしステープラー〈ハリナックス〉(コンパクトアルファ・TM)

| 品番             | JANコード | コード       | メーカー希望小売価格<br>(税抜) | 外寸法<br>W・D・H | とじ枚数                                   | とじ穴寸法   | 包装単位   |
|----------------|--------|-----------|--------------------|--------------|----------------------------------------|---------|--------|
| SLN-MSH305TM-W | 441467 | 2124-2892 | ¥1,500             | 27・87・53     | コピー用紙(PPC用紙64g/m <sup>2</sup> )<br>約5枚 | 5×6.5mm | 10/180 |
| SLN-MSH305TM-D | 441467 | 2124-2885 | ¥1,500             |              |                                        |         | 10/180 |
| SLN-MSH305TM-R | 441481 | 2124-2915 | ¥1,500             |              |                                        |         | 10/180 |
| SLN-MSH305TM-G | 441474 | 2124-2908 | ¥1,500             |              |                                        |         | 10/180 |

●材質/本体・レバー: R-PC、とじ穴位置確認窓: PC、レバー補強: スチール、刃: ステンレス ◆製品色/W…ホワイト、D…ブラック、R…レッド、G…グリーン




SLN-MSH305TM-W

## 2Way携帯ハサミ〈ハコアケ〉(スタンダード刃・TM)

### 荷物開梱に使える 2way携帯ハサミ

#### 2つのモードで使える便利な携帯ハサミ


キャップのいらないスライド機構。ハンドルを軽く押してスライドすると、「開梱カッターモード」「ハサミモード」に片手でサッと切り替えられます。



※画像使用品番は、HSM-500TM-Wです。



「開梱カッターモード」は、約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。



「ハサミモード」は、PPバンドや洋服のタグなどを切ることができます。



HSM-500TM-W



HSM-500TM-D



HSM-500TM-R



HSM-500TM-G

### 2Way携帯ハサミ〈ハコアケ〉(スタンダード刃・TM)

| 品番          | JANコード<br>4901480 | コード       | メーカー希望小売価格<br>(税抜) | 刃タイプ   | 外寸法                 | 刃渡り寸法 | 板厚  | 包装単位   |
|-------------|-------------------|-----------|--------------------|--------|---------------------|-------|-----|--------|
| HSM-500TM-W | 441429            | 2124-2779 | ¥1,500             | スタンダード | 全長113・幅13<br>(刃収納時) | 35    | 1.5 | 10/180 |
| HSM-500TM-D | 441412            | 2124-2762 | ¥1,500             |        |                     |       |     | 10/180 |
| HSM-500TM-R | 441443            | 2124-2793 | ¥1,500             |        |                     |       |     | 10/180 |
| HSM-500TM-G | 441436            | 2124-2786 | ¥1,500             |        |                     |       |     | 10/180 |

●材質/刃部：ステンレス、操作ハンドル部：R-ABS、本体ケース：PC、スライダー：R-POM ◆製品色/W…ホワイト、D…ブラック、R…レッド、G…グリーン

#### ●パッケージ



HSM-500TM-W

## テープのり〈ドットライナー〉(本体・強粘着・TM)

### 引き・付き・キレがいいテープのり

#### 手を汚さずに簡単接着


テープ状のりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりがキレイ!

#### ●のり面 イメージ



#### 先端にローラーを採用

流れるような軽い引き心地と確実な貼り付けで、作業がスムーズに進みます。



#### つめ替えが簡単

テープは交換式なので経済的。ポップアップ式でつめ替えが簡単です。  
※つめ替え用テープ(TA-D400-08TM-W・D)は、ココロ直営店舗限定発売です。



※画像使用品番は、TA-DM400-08TM-Wです。



TA-DM400-08TM-W



TA-DM400-08TM-D



TA-DM400-08TM-R



TA-DM400-08TM-G

### テープのり〈ドットライナー〉(本体・強粘着・TM)

| 品番              | JANコード<br>4901480 | コード       | メーカー希望小売価格<br>(税抜) | 外寸法<br>W・D・H | テープ寸法<br>幅・長さ | 仕様  | 包装単位  |
|-----------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------|---------------|-----|-------|
| TA-DM400-08TM-W | 441368            | 2124-2717 | ¥550               | 94・50・23     | 8.4mm・16m     | 強粘着 | 5/100 |
| TA-DM400-08TM-D | 441351            | 2124-2700 | ¥550               |              |               |     | 5/100 |
| TA-DM400-08TM-R | 441382            | 2124-2731 | ¥550               |              |               |     | 5/100 |
| TA-DM400-08TM-G | 441375            | 2124-2724 | ¥550               |              |               |     | 5/100 |

●材質/本体ケース：PC、つめ替えケース：PS ●つめ替えタイプ ●ACID FREE ◆製品色/W…ホワイト、D…ブラック、R…レッド、G…グリーン

#### ●パッケージ



TA-DM400-08TM-W





… インクルーシブデザインプロセスを経て開発された商品です。詳細はこちら → <https://www.kokuyo.co.jp/sustainability/howdesign/>



… 資源循環のための取り組みを表す、コクヨグループオリジナルのコンセプトマークです。詳細はこちら → <https://www.kokuyo.co.jp/sustainability/sutenaicircle/sutenaicircle.html>

## 2026年1～2月 掲載新商品リスト

| 品 番                     | 掲載月 | 品 番           | 掲載月 | 品 番                   | 掲載月 | 品 番               | 掲載月 | 品 番              | 掲載月 |
|-------------------------|-----|---------------|-----|-----------------------|-----|-------------------|-----|------------------|-----|
| ESR-C01D-2P             | 2月  | ESR-C11D-2P   | 2月  | HSM-500TM-D・G・R・W     | 6月  | ス-S151BT-D・G・M・V  | 2月  | メ-S171BT-D・G・M・V | 2月  |
| ESR-C01D-5P             | 2月  | ESR-C11D-5P   | 2月  | KHF-KW622・KW722       | 2月  | ノ-887W・897W       | 2月  | ル-NP110D・G・M     | 2月  |
| ESR-C01D・C02D・C11D・C12D | 2月  | ESR-C12D-1P   | 2月  | KHF-SP112             | 2月  | ノ-M881            | 2月  | ル-NP120D・G・M     | 2月  |
| ESR-C02D-1P             | 2月  | ESR-C12D-3P   | 2月  | SLN-MSH305TM-D・G・R・W  | 6月  | ノ-M883-RS         | 2月  |                  |     |
| ESR-C02D-3P             | 2月  | F-VBF301D・G・M | 2月  | TA-DM400-08TM-D・G・R・W | 6月  | ノ-PN291BT-D・G・M・V | 2月  |                  |     |

- JANコードの上7桁(4901480)につきましては、JANコード項目内に記載しています。前に4901480をつけ加えてください。(例)品番 フ-U330B 154855の場合、4901480154855となります。
- コードでのご注文につきましては、流通販社・代理店にお問い合わせください。 ● 本カタログに記載の寸法表示は、mm(ミリメートル)で表しています。
- 商品仕様および価格は、2026年4月15日現在のものです。諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに記載の価格は、メーカー希望小売価格(税抜)で表記しています。お買い上げの際には別途消費税がかかります。実際の販売価格については、窓口の販売店にお問い合わせください。
- 「GPNエコ商品ねっと掲載」の記載がある商品は、グリーン購入ネットワーク(GPN)が運営する「エコ商品ねっと(GPNデータベース)」に当社の判断で選んで掲載している商品です。同サイトは、GPN購入ガイドライン対応商品やグリーン購入法適合商品を掲載し、商品選択の際に比較可能な環境データを提供するものです。(※同ネットの掲載商品はGPNが推奨するものではありません)

# コクヨ株式会社

お客様相談室 0120-201-594  
<https://kokuyo.com>

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

202504A12KH

2026-024